

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 9/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 9/16-16
GTIN	4062406041700
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 14,29 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 12,8 mm

Technický popis

Hloubka závitů	57,16 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	11 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	16
Celková délka L	110 mm

Závit Ø	14,29 mm
Stoupání závitu	1,588 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	12,8 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	9/16-16 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník