

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.12-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 NO.12-48
GTIN	4062406045661
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 48  
Závit Ø: 5,486 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 4,98 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Hloubka závitů	13,7 mm
Celková délka L	80 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Závit Ø	5,486 mm
Počet drážek na třísky	3

Ø otvoru pod závit	4,98 mm
Stoupání závitu	0,529 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Chodů na palec	48
Norma	DIN 371
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	12-48 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník