

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.3/4-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1.3/4-18
GTIN	4062406042905
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 44,45 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 43,25 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	1,411 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	220 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	43,25 mm

Chodů na palec	18
Závit Ø	44,45 mm
Hloubka závitů	88,9 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	1.3/4-18 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník