

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 7/8-16
GTIN	4062406046484
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 22,225 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 20,7 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	22,225 mm
Hloubka závitů	55,56 mm
Ø otvoru pod závit	20,7 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	140 mm

Chodů na palec	16
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,588 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	7/8-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník