

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1/2-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1/2-27
GTIN	4062406041588
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 27
Závit Ø: 12,7 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 11,85 mm

Technický popis

Závit Ø	12,7 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	110 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	11 mm
Chodů na palec	27
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376

Hloubka závitu	25,4 mm
Stoupání závitu	0,94 mm
Ø otvoru pod závit	11,85 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1/2-27 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník