

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.8-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 NO.8-36
GTIN	4062406041083
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 36  
Závit Ø: 4,17 mm  
Celková délka L: 63 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Stopka 4hran □: 3,4 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,5 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	0,706 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Norma	DIN 371
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	4,17 mm

Chodů na palec	36
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12,51 mm
Druh závitů	UNF-LH
Rozměr závitů	8-36 UNF LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník