

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1/2-16****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130040 1/2-16 |
| GTIN           | 4062406043865 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 12,7 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 11,2 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Závit Ø                 | 12,7 mm  |
| Stoupání závitů         | 1,588 mm |
| Stopka 4hran □          | 9 mm     |
| Chodů na palec          | 16       |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 11 mm    |
| Celková délka L         | 110 mm   |
| Počet drážek na třísky  | 3        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Norma                      | DIN 376                                 |
| Ø otvoru pod závit         | 11,2 mm                                 |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Hloubka závitů             | 31,75 mm                                |
| Druh závitů                | UN                                      |
| Rozměr závitů              | 1/2-16 UN                               |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závit      | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |