

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.1/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.1/16-18
GTIN	4062406048907
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 18  
Závit Ø: 26,99 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 25,8 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	25,8 mm
Závit Ø	26,99 mm
Norma	DIN 376

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Hloubka závitů	67,5 mm
Chodů na palec	18
Stoupání závitů	1,411 mm
Druh závitů	UNEF
Rozměr závitů	1.1/16-18 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník