

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: NO.12-56****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130040 NO.12-56 |
| GTIN           | 4062406043414   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 56  
Závit Ø: 5,486 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 5,05 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Stoupání závitů         | 0,454 mm |
| Stopka 4hran □          | 4,9 mm   |
| Závit Ø                 | 5,486 mm |
| Počet břitů Z           | 3        |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Chodů na palec          | 56       |
| Hloubka závitů          | 13,7 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Celková délka L            | 80 mm                                   |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Ø otvoru pod závit         | 5,05 mm                                 |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Druh závitu                | UNS                                     |
| Rozměr závitu              | 12-56 UNS                               |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |