

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.15/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.15/16-20
GTIN	4062406049805
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 49,212 mm  
Celková délka L: 250 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 48 mm

**Technický popis**

Celková délka L	250 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	48 mm
Hloubka závitů	123 mm
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	49,212 mm
Počet břitů Z	4

Chodů na palec	20
Stoupání závitu	1,27 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.15/16-20 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník