

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.4-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.4-40
GTIN	4062406047757
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 40
Závit Ø: 2,845 mm
Celková délka L: 56 mm
Ø stopky D_s: 3,5 mm
Stopka 4hran □: 2,7 mm
Ø otvoru pod závit: 2,27 mm

Technický popis

Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2,27 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	3,5 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Hloubka závitů	7,1 mm

Chodů na palec	40
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,635 mm
Celková délka L	56 mm
Závit Ø	2,845 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	4-40 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník