

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.10-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.10-28
GTIN	4062406047870
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 28  
Závit Ø: 4,826 mm  
Celková délka L: 70 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,95 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitů	12,1 mm
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3

Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,907 mm
Ø otvoru pod závit	3,95 mm
Chodů na palec	28
Závit Ø	4,826 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	10-28 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník