

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.1/16-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.1/16-8
GTIN	4062406051174
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 26,99 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 20 mm
Stopka 4hran □: 16 mm
Ø otvoru pod závit: 24 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	16 mm
Stoupání závitů	3,175 mm
Ø otvoru pod závit	24 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Chodů na palec	8
Celková délka L	160 mm

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	67,5 mm
Závit Ø	26,99 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.1/16-8 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník