

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 15/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 15/16-12
GTIN	4062406046552
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 23,812 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 21,8 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	2,117 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Závit Ø	23,812 mm
Hloubka závitů	59,53 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Chodů na palec	12
Řezný materiál	HSS E

Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	21,8 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	15/16-12 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník