

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 5/8-24****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130045 5/8-24 |
| GTIN | 4062406048464 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 15,875 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 12 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 15 mm

Technický popis

| | |
|-----------------|-----------|
| Počet břitů Z | 3 |
| Celková délka L | 110 mm |
| Závit Ø | 15,875 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Stopka 4hran □ | 9 mm |
| Stoupání závitu | 1,058 mm |
| Chodů na palec | 24 |

| | |
|----------------------------|---|
| Hloubka závitu | 39,7 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Ø otvoru pod závit | 15 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Druh závitu | UNEF |
| Rozměr závitu | 5/8-24 UNEF |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |