

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.1/4-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.1/4-24
GTIN	4062406051310
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 31,75 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 30,75 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	25 mm
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	24
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	180 mm

Závit Ø	31,75 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	1,058 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Hloubka závitu	79,38 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1.1/4-24 UNS LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník