

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.8-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.8-32
GTIN	4062406047818
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 32  
Závit Ø: 4,166 mm  
Celková délka L: 63 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Stopka 4hran □: 3,4 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,42 mm

**Technický popis**

Závit Ø	4,166 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	63 mm
Norma	DIN 371
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	3,4 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø otvoru pod závit	3,42 mm
Stoupání závitu	0,794 mm
Hloubka závitu	10,4 mm
Chodů na palec	32
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	8-32 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník