

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.13/16-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.13/16-8
GTIN	4062406051969
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 46,04 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 43 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Stoupání závitů	3,175 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	36 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Ø otvoru pod závit	43 mm
Počet drážek na třísky	4

Počet břitů Z	4
Závit Ø	46,04 mm
Celková délka L	250 mm
Hloubka závitů	115,1 mm
Chodů na palec	8
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	1.13/16-8 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník