

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.7/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.7/16-20
GTIN	4062406051532
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 36,512 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 28 mm  
Stopka 4hran □: 22 mm  
Ø otvoru pod závit: 35,32 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	35,32 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1,27 mm
Závit Ø	36,512 mm
Celková délka L	200 mm
Počet drážek na třísky	4

Ø stopky D <sub>s</sub>	28 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	91,28 mm
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	20
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	1.7/16-20 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník