

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.1/2-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.1/2-10
GTIN	4062406049409
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 38,1 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 35,7 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	24 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	200 mm
Chodů na palec	10
Závit Ø	38,1 mm
Počet břitů Z	4

Ø otvoru pod závit	35,7 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	95,25 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	2,54 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	1.1/2-10 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník