

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.9/16-18
GTIN	4062406051686
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 39,688 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 38,55 mm

Technický popis

Chodů na palec	18
Celková délka L	200 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	39,688 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø stopky D _s	32 mm

Stopka 4hran □	24 mm
Ø otvoru pod závit	38,55 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	99,22 mm
Stoupání závitů	1,411 mm
Druh závitů	UNEF-LH
Rozměr závitů	1.9/16-18 UNEF LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník