

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.3/4-5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.3/4-5
GTIN	4062406051921
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 5
Závit Ø: 44,45 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 39,26 mm

Technický popis

Celková délka L	220 mm
Závit Ø	44,45 mm
Chodů na palec	5
Ø stopky D _s	36 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitu	111,1 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Ø otvoru pod závit	39,26 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	5,08 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	1.3/4-5 UNC LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník