

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.3/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1.3/16-16
GTIN	4062406051280
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 30,162 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 28,7 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	16
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	18 mm
Ø stopky D _s	22 mm

Stoupání závitu	1,588 mm
Celková délka L	180 mm
Závit Ø	30,162 mm
Ø otvoru pod závit	28,7 mm
Hloubka závitu	75,4 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.3/16-16 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník