

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 7/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 7/16-16
GTIN	4062406050511
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 11,112 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 9 mm
Stopka 4hran □: 7 mm
Ø otvoru pod závit: 9,576 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	7 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitů	27,78 mm
Chodů na palec	16
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	1,588 mm

Celková délka L	110 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Ø otvoru pod závit	9,576 mm
Závit Ø	11,112 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	7/16-16 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník