

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.1/2-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.1/2-18
GTIN	4062406049362
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 38,1 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 36,9 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	32 mm
Ø otvoru pod závit	36,9 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	18
Závit Ø	38,1 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1,411 mm

Počet břitů Z	4
Celková délka L	200 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	24 mm
Hloubka závitů	95,25 mm
Druh závitů	UNEF
Rozměr závitů	1.1/2-18 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník