

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.3-48****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130041 NO.3-48 |
| GTIN | 4062406045494 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 48
Závit Ø: 2,515 mm
Celková délka L: 50 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 2,05 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stopka 4hran □ | 2,1 mm |
| Hloubka závitů | 6,29 mm |
| Ø otvoru pod závit | 2,05 mm |
| Chodů na palec | 48 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Stoupání závitů | 0,529 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Řezný materiál | HSS E |
| Závit Ø | 2,515 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Celková délka L | 50 mm |
| Druh závitu | UNC-LH |
| Rozměr závitu | 3-48 UNC LH |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |