

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 5/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 5/8-12
GTIN	4062406050757
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 15,875 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 12 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 13,9 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 376
Chodů na palec	12
Stoupání závitů	2,117 mm
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D _s	12 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	13,9 mm
Hloubka závitů	39,7 mm
Závit Ø	15,875 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	5/8-12 UN LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník