

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.5/8-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.5/8-8
GTIN	4062406049553
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 41,275 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 38,3 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	24 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	38,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Celková délka L	200 mm
Hloubka závitů	103,19 mm
Norma	DIN 376

Závit Ø	41,275 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	8
Stoupání závitu	3,175 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.5/8-8 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník