

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1-12
GTIN	4062406048860
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 25,4 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 23,25 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	63,5 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Stoupání závitů	2,117 mm
Chodů na palec	12

Závit Ø	25,4 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1-12 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník