

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.3/8-12****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130046 1.3/8-12 |
| GTIN | 4062406051495 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 34,925 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 32,75 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Závit Ø | 34,925 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Hloubka závitů | 87,31 mm |
| Chodů na palec | 12 |
| Celková délka L | 200 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Ø stopky D _s | 28 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Stopka 4hran □ | 22 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Stoupání závitu | 2,117 mm |
| Ø otvoru pod závit | 32,75 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Druh závitu | UNF-LH |
| Rozměr závitu | 1.3/8-12 UNF LH |
| Povlak | TiN |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |