

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.1-72****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 NO.1-72
GTIN	4062406045449
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 72  
Závit Ø: 1,854 mm  
Celková délka L: 45 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 1,55 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	2
Celková délka L	45 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Závit Ø	1,854 mm
Chodů na palec	72
Norma	DIN 371

Počet břitů Z	2
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	1,55 mm
Hloubka závitů	4,635 mm
Stoupání závitů	0,353 mm
Druh závitů	UNF-LH
Rozměr závitů	1-72 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník