

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.6-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 32  
Závit Ø: 3,505 mm  
Celková délka L: 56 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4 mm  
Stopka 4hran □: 3 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,77 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	32
Celková délka L	56 mm
Hloubka závitů	8,8 mm
Ø otvoru pod závit	2,77 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	3,505 mm

Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	3 mm
Stoupání závitu	0,794 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	6-32 UNC LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník