

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.12-56****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 NO.12-56
GTIN	4062406050139
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 56  
Závit Ø: 5,486 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 5,05 mm

**Technický popis**

Celková délka L	80 mm
Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	5,486 mm
Počet břitů Z	3

Hloubka závitu	13,7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otvoru pod závit	5,05 mm
Stoupání závitu	0,454 mm
Chodů na palec	56
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	12-56 UNS LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník