

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.10-56****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.10-56
GTIN	4062406047825
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 56
Závit Ø: 4,826 mm
Celková délka L: 70 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,39 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	4,39 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Závit Ø	4,826 mm
Stoupání závitů	0,454 mm
Celková délka L	70 mm
Počet drážek na třísky	3

Hloubka závitu	12,1 mm
Chodů na palec	56
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	10-56 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník