

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.8-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 32
Závit Ø: 4,166 mm
Celková délka L: 63 mm
Ø stopky D_s: 4,5 mm
Stopka 4hran □: 3,4 mm
Ø otvoru pod závit: 3,42 mm

Technický popis

Závit Ø	4,166 mm
Hloubka závitů	10,4 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,794 mm
Chodů na palec	32
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,42 mm

Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	3,4 mm
Celková délka L	63 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4,5 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	8-32 UNC LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník