

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.12-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.12-24
GTIN	4062406047955
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 5,486 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,47 mm

Technický popis

Závit Ø	5,486 mm
Norma	DIN 371
Stoupání závitů	1,058 mm
Ø otvoru pod závit	4,47 mm
Celková délka L	80 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitů	13,7 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Chodů na palec	24
Ø stopky D _s	6 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	12-24 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník