

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 2.3/16-16****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 130050 2.3/16-16 |
| GTIN | 4062406052201 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 55,563 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 54,1 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|-----------|
| Stopka 4hran □ | 32 mm |
| Závit Ø | 55,563 mm |
| Stoupání závitů | 1,588 mm |
| Chodů na palec | 16 |
| Hloubka závitů | 83,34 mm |
| Ø otvoru pod závit | 54,1 mm |
| Počet břitů Z | 6 |
| Počet drážek na třísky | 6 |

| | |
|----------------------------|---|
| Celková délka L | 140 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Ø stopky D _s | 40 mm |
| Druh závitu | UNS |
| Rozměr závitu | 2.3/16-16 UNS |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |