

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.1-72****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 72
Závit Ø: 1,854 mm
Celková délka L: 45 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 1,55 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	1,55 mm
Počet drážek na třísky	2
Hloubka závitů	4,635 mm
Závit Ø	1,854 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Norma	DIN 371
Chodů na palec	72

Stoupání závitu	0,353 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka L	45 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	2,1 mm
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	1-72 UNF LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník