

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 5/8-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 5/8-18
GTIN	4062406048488
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 15,875 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 12 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 14,5 mm

Technický popis

Závit Ø	15,875 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Chodů na palec	18
Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Stoupání závitů	1,411 mm
Stopka 4hran □	9 mm

Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	39,7 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	5/8-18 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník