

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: NO.5-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 NO.5-40
GTIN	4062406047771
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 40
Závit Ø: 3,175 mm
Celková délka L: 56 mm
Ø stopky D_s: 3,5 mm
Stopka 4hran □: 2,7 mm
Ø otvoru pod závit: 2,59 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	3,5 mm
Závit Ø	3,175 mm
Celková délka L	56 mm
Ø otvoru pod závit	2,59 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	40
Hloubka závitů	7,9 mm

Stopka 4hran □	2,7 mm
Stoupání závitu	0,635 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	5-40 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník