

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 3/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 3/8-16
GTIN	4062406048204
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 7,95 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	7,95 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Celková délka L	100 mm
Závit Ø	9,525 mm
Počet drážek na třísky	3

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	23,83 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	16
Stoupání závitu	1,588 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	3/8-16 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník