

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.4-48****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130046 NO.4-48 |
| GTIN | 4062406049980 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 48
Závit Ø: 2,845 mm
Celková délka L: 56 mm
Ø stopky D_s: 3,5 mm
Stopka 4hran □: 2,7 mm
Ø otvoru pod závit: 2,4 mm

Technický popis

| | |
|-----------------|----------|
| Počet břitů Z | 3 |
| Závit Ø | 2,845 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitů | 7,1 mm |
| Celková délka L | 56 mm |
| Chodů na palec | 48 |
| Stopka 4hran □ | 2,7 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Stoupání závitu | 0,529 mm |
| Ø stopky D _s | 3,5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 2,4 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Druh závitu | UNF-LH |
| Rozměr závitu | 4-48 UNF LH |
| Povlak | TiN |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |