

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 2-4,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 2-4,5
GTIN	4062406049911
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Závit Ø: 50,8 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 45,03 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Celková délka L	250 mm
Hloubka závitů	127 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	50,8 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Stoupání závitů	5,644 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	45,03 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	2-4,5 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník