

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 2.3/4-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 2.3/4-12
GTIN	4062406052515
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UN  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 69,85 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 67,8 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	39 mm
Počet drážek na třísky	8
Stoupání závitu	2,11 mm
Chodů na palec	12
Závit Ø	69,85 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Ø otvoru pod závit	67,8 mm
Počet břitů Z	8

Řezný materiál	HSS
Celková délka L	160 mm
Hloubka závitů	104,78 mm
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	2.3/4-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník