

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 5/16-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 5/16-27
GTIN	4062406048099
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 27
Závit Ø: 7,938 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 7,1 mm

Technický popis

Chodů na palec	27
Stoupání závitů	0,94 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitů	19,85 mm
Závit Ø	7,938 mm
Celková délka L	90 mm
Ø otvoru pod závit	7,1 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	5/16-27 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník