

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 15/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 15/16-12
GTIN	4062406048792
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 23,812 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 21,8 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Hloubka závitu	59,53 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Ø otvoru pod závit	21,8 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	160 mm

Norma	DIN 376
Závit Ø	23,812 mm
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	12
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	15/16-12 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník