

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 7/8-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 7/8-10
GTIN	4062406048754
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 22,225 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 19,75 mm

Technický popis

Závit Ø	22,225 mm
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	14,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Ø stopky D _s	18 mm
Ø otvoru pod závit	19,75 mm

Chodů na palec	10
Počet břitů Z	4
Hloubka závitu	55,56 mm
Celková délka L	140 mm
Stoupání závitu	2,54 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	7/8-10 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník