

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 5/16-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 5/16-32
GTIN	4062406048082
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 32  
Závit Ø: 7,938 mm  
Celková délka L: 90 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
Stopka 4hran □: 6,2 mm  
Ø otvoru pod závit: 7,25 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Chodů na palec	32
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm

Ø otvoru pod závit	7,25 mm
Celková délka L	90 mm
Norma	DIN 371
Hloubka závitů	19,85 mm
Závit Ø	7,938 mm
Druh závitů	UNEF
Rozměr závitů	5/16-32 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník