

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 4.1/4-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 4.1/4-12
GTIN	4062406053093
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 107,95 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 105,9 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	105,9 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Počet drážek na třísky	12
Řezný materiál	HSS
Počet břitů Z	12
Hloubka závitu	161,925 mm
Závit Ø	107,95 mm
Stoupání závitu	2,11 mm

Celková délka L	180 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Chodů na palec	12
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	4.1/4-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník