

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 9/16-18
GTIN	4062406048419
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 14,288 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 12,9 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	11 mm
Chodů na palec	18
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	12,9 mm
Závit Ø	14,288 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1,411 mm

Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	9 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	110 mm
Hloubka závitů	35,72 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	9/16-18 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník